

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Verenset	259044 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	PCSNR/L 2525M12
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 2
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L ₁	33 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2