

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Verenset	259044 7
Kniehefboomschroef	259018 13
Kniehefboom	259015 13
Plaatafmeting	19 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 3232P19
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Set verende stiften	259047 5
Onderlegplaat	259031 36
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13