

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Artikelklasse	21T

## Omschrijving

**Uitvoering:**

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

## Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboom	259015 2
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
ISO-code houder	A32S PCLNR/L12
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Onderlegplaat	259031 2
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	32 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500