

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
ISO-code houder	A50U PCLNR/L12
Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
Onderlegplaat	259031 2
Set verende stiften	259047 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	63 mm
Middenverplaatsing $L_3$	35 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Totale lengte L	350 mm
Spanhoogte $L_2$	48 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	50 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500