

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/12mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

ISO-code houder	A40T PCLNR/L12
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 2
Middenverplaatsing L_3	27 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboom	259015 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500