

**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W83: 18-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236541 18-010
GTIN	4047109229532
Artikelklasse	24Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST900; Ti

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	18-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7935
Type	ST900; Ti

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		