

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/12mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 2
ISO-code houder	A50U PCLNR/L12
Minimale voorboor-Ø D_{min}	63 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Set verende stiften	259047 2
Middenverplaatsing L_3	35 mm
Onderlegplaat	259031 2
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
Totale lengte L	350 mm
Spanhoogte L_2	48 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500