

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 6
Kniehefboom	259015 12
Plaatafmeting	16 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Onderlegplaat	259031 35
Set verende stiften	259047 4
ISO-code houder	A50U PCLNR/L16
Middenverplaatsing $L_3$	35 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	63 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Totale lengte L	350 mm
Spanhoogte $L_2$	48 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	50 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500