



KOMET® Wisselplaat, BK8430, Aanduiding type W83: 32-030

Bestelgegevens

Bestelnummer	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Artikelklasse	24Q

Omschrijving
Uitvoering:

aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bij gebruik met KUB Quatron® 235500 – 235505 voedingswaarden halveren.

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	32-030
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK8430

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		