

**KOMET® Wisselplaat, BK6130, Aanduiding type W83: 39-210****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken! Alleen voor KUB Centron Powerline.**

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: SOEX 110508

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	39-210
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 110508
Soort	BK6130
Type	GG(G)

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		