


**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W83: 32-010**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236541 32-010
GTIN	4047109229594
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST900; Ti

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	32-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK7935
Type	ST900; Ti

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		