


**KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W83: 23-210**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236554 23-210
GTIN	4047109178502
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken!**

Type: Alu

ISO-code wisselplaat: SOEX 07T308

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	23-210
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK7710

Type	Alu
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		