

Garant
Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 12

Bestelgegevens

Bestelnummer	239740 12
GTIN	4045197596215
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 12,71 - 17,2 mm

geschikt voor Ø blind gat: 16,21 - 21,2 mm

Totale lengte L: 100 mm

Nuttige lengte L₁: 47 mm

Schacht-Ø D_s h6: 16 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 10 Nm

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	47 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	12,71 - 17,2 mm
geschikt voor Ø blind gat	16,21 - 21,2 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	10 Nm
Totale lengte L	100 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname