


KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W83: 18-130

Bestelgegevens

Bestelnummer	236573 18-130
GTIN	4047109103436
Artikelklasse	24Q

Omschrijving
Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306

Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	18-130
Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8425
Type	ST1400

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		