

Garant**Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239740 16
GTIN	4045197596222
Artikelklasse	23A

Omschrijving**Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 17,21 - 21,2 mm

geschikt voor Ø blind gat: 21,21 - 25,2 mm

Totale lengte L: 108 mm

Nuttige lengte L₁: 65 mm

Schacht-Ø D_s h6: 20 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 15 Nm

Technische beschrijving

geschikt voor Ø blind gat	21,21 - 25,2 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	17,21 - 21,2 mm
Nuttige lengte L ₁	65 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Totale lengte L	108 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname