


**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W83: 23-130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236573 23-130
GTIN	4047109103467
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: SOEX 07T308

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	23-130
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8425
Type	ST1400

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		