

**Garant****Opname 90°, cilindrisch met IK lang, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239745 16
GTIN	4045197593252
Artikelklasse	23A

**Omschrijving****Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

**Opmerking:**

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 17,21 - 21,2 mm

geschikt voor Ø blind gat: 21,21 - 25,2 mm

Totale lengte L: 160 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 105 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub> h6: 20 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 15 Nm

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	105 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	17,21 - 21,2 mm
geschikt voor Ø blind gat	21,21 - 25,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Totale lengte L	160 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname