


**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht, 4×D, Ø DC m7: 24,5mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	236601 24,5
GTIN	4047109181366
Artikelklasse	24P

## Omschrijving

**Uitvoering:**

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$ 
**Toepassing:**

- In extreme bewerkingsituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	100 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 080308 24-...
Schacht-Ø $D_s$	32 mm

Aantal snijkanten Z	1
Schactlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	24,5
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	121 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP