


KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG0706, DBC, Nominale Ø D: 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	239805 40
GTIN	
Artikelklasse	27E

Omschrijving
Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7.**

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het μ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot $5 \times D$ mogelijk.

In geometrie **ASG0706** met aansnijdingshoek $8^\circ + 45^\circ$.

Voor **blindgat- en doorlopende boringen.**

Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

Technische beschrijving

Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/omw,
Nominale $\varnothing D$	40 mm
Snijlengte l_1	6 mm
voor houder nr. 239880 – 239940	35 – 41,99
Aantal snijkanten Z	8
Koplengte l	25 mm

Coating	DBC
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	160 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	140 m/min	N
nat maximaal	geschikt		