



Werkruimtelamp Planonlight LED, Wattage: 33W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081350 33
GTIN	2050001688934
Artikelklasse	04E

Omschrijving

Uitvoering:

Revolutionaire werkruimtelamp met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg **dubbele lichtsterkte** vergeleken met bestaande verlichtingsystemen en een **maximale contour- en contrastscherpte**.

Dankzij de **minimale hoogte van 28 mm** kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.

- **Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.**
- **Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscooeffecten.**
- **Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd).**
- **Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).**
- **Zeer eenvoudige reiniging – glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).**
- **Absoluut onderhoudsvrij.**
- **Gecertificeerd volgens UL-standaarden – voor toepassing overal ter wereld.**
- **Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.**
- **Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel**

Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Opmerking:

Bedrijfsspanning 24 V DC – door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!

Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.

Technische beschrijving

Lichtbron	Led-module
Wattage	33 W
Uitstraalhoek vast	120 graden
Lichtstroom	3000 lm
Gewicht	2900 g
Temperatuurbereik	-20 - 55 °C
Totale hoogte	28 mm
Kleurtemperatuur	6500 K
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
ATEX-zone	geen
Totale lengte	421 mm
Totale breedte	171 mm
IP-klasse	IP 69K
Fabrikantnummer	20293
Producttype	Machinelamp

Accessoires

Houder voor PLANONLIGHT LED met kogelgewricht	081380
Dimbare transformator 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformator voor PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375

