



KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG4000, DST, Nominale Ø D: 28 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239816 28
GTIN	4047109236585
Artikelklasse	27E

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7**.

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het μ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot $5 \times D$ mogelijk.

In geometrie **ASG4000** rechtvertand met aansnijdingshoek 25° .

Speciaal voor **doorlopende boringen in staal**.

Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

Inwendige koeling: ja

voor houder nr. 239880 – 239940: 27 – 34,99

Snijlengte l_1 : 6 mm

Koplengte l : 25 mm

Aantal snijkanten Z : 6

Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,9 mm/omw,

Technische beschrijving

Snijlengte l_1	6 mm
------------------	------

voor houder nr. 239880 – 239940	27 – 34,99
Aantal snijkanten Z	6
Nominale \varnothing D	28 mm
Koplengte l	25 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,9 mm/omw,
Coating	DST
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	geschikt		