

**Garant****CNMG 120408, Soort: HB7020**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Artikelklasse	21G

### Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien