

Garant**CNMG 120404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien