

**CNMG 120408, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 CA6525 Soort: CA6525  
Spaanbreker: MQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien