

**CNMG 120404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedcondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien