


**CNMG 120408, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 SW05 Soort: SW05
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	Ti
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien