


CNMG 120404, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MQ
Snedeccondities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien