

**Garant****CN.G 120404, Soort: HB7215**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CN.G 120404 HB7215 Soort: HB7215  
Spaanbreker: GM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 180 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	K
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 300 m/min
Snijdiepte $a_p$	1 - 5 mm
Spaanbreker	GM

Soort	HB7215
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien