



## Led-hoofdlamp, Type: H7R.2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige LED-hoofdlampen met groot vermogen. **Lichtsterk**, focusseerbaar en traploos dimbaar. Met meerdere lichtmodi.

Oplaadbaar. Met Li-ion-accu en USB-lader.

#### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

### Technische beschrijving

Levering met riemtasje	nee
Reikwijdte lichtbundel	50 - 160 m
Accuspanning	3,7 V
Brandduur	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lichtstroom	20 - 300 lm
Gewicht	165 g
Fabrikantnummer	H7R.2
Energievoorziening	Netvoeding

Smart Light Technology (SLT)	ja
Accucapaciteit	1,4 Ah
Kop-Ø	35 mm
Rapid Focus	ja
IP-klasse	IP X6
ATEX-zone	geen
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Verlichting dimbaar	ja
Producttype	Hoofdlamp