



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, Ø DC m7: 17,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236602 17,5 |
| GTIN | 4047109190429 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Uitvoering:

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Boringtolerantie: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Toepassing:

- In extreme bewerkingsituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Levering:

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Nuttige lengte L ₁ | 90 mm |
| Schachtlengte L _s | 56 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominale Ø D | 17.5 |
| voor inch-Ø | 11/16 inch |
| Afkoppellengte L _A | 107 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D |
| Schacht | ISO 9766 |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1 | 239652 6IP1 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP | 674252 6IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |