



Frees-wisselplaat BDMT 070304 ER-JS, voor hoekfrezen, PR1835



Bestelgegevens

Bestelnummer	227152 INOX
GTIN	4960664026166
Artikelklasse	25A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 4$ mm.

Technische beschrijving

Soort	PR1835
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f_z per tand	0,05 – 0,08 mm
Type	INOX
ISO-code wisselplaat	BDMT 070304 ER-JS
Soort	PR1835
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		