


KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale Ø D: 28 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	239826 28
GTIN	4047109236264
Artikelklasse	27E

Omschrijving
Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7.**

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het μ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot $5 \times D$ mogelijk.

In geometrie **ASG3000** met aansnijdingshoek 45° en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor **blindgat- en doorlopende boringen.**

Geschikt voor onderbroken snede.

Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

Inwendige koeling: ja

voor houder nr. 239880 – 239940: 27 – 34,99

Snijlengte l_1 : 6 mm

Koplengte l : 25 mm

Aantal snijkanten Z : 6

Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,9 mm/omw,

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	6
-----------------------	---

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,9 mm/omw,
Snijlengte l ₁	6 mm
Nominale Ø D	28 mm
voor houder nr. 239880 – 239940	27 – 34,99
Koplengte l	25 mm
Coating	TiN
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	25 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	M
CuZn	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		