

Garant**Led-zaklamp met batterijen, Type: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081505 140
GTIN	4045197488367
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Duurzame en zeer robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **Led-technologie** met **uitstekende lichtopbrengst**.

- **Lichtkegel met geringe strooilichtverliezen.**
- **Grote energie-efficiëntie voor lange brandduur.**
- **Lichtring, makkelijk te vinden in het donker.**
- **Spatwaterdicht, beschermklasse IP54.**

Schakelaar aan achterzijde.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081559 LR3.

Opmerking:

Geschikte batterijen vindt u onder nr. 081551 e.v.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	2
Batterijtype	Micro, AAA
Lichtstroom	35 lm
Brandduur	10 h
Kop-Ø	16 mm
Gewicht	54 g

IP-klasse	IP 54
Totale lengte	140 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Batterijhouder Uitvoering 3AAA	081506 3AAA
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3