

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, Ø DC m7: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236602 19
GTIN	4047109181335
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.**
- **Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.**
- **Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Boringtolerantie: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Toepassing:

- **In extreme bewerkingssituaties.**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Levering:

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 060206 18-...
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	95 mm

Schacht-Ø D _s	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Schachtlengte L _s	56 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	19
voor inch-Ø	3/4 inch
Afkoppellengte L _A	113 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP