



Elektrische haakse slijper met kickbackstop, voor 180 mm schijf-Ø, met draaibare beugelhandgreep, met herstartblokkering



Bestelgegevens

Bestelnummer	077146 27-180JR
GTIN	4053423252484
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 180 mm haakse slijper:

- Krachtige 2700 W motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
- Hoge gebruikersbescherming door hoofd- en extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.
- 90° draaibaar beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.

Levering:

Inclusief snel verstelbare beschermkap, extra handvat, pensleutel, opnameflens, spanmoer. In doos.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	Draaibaar beugelhandvat
Kickbackstop	ja
Maximale vibratie volgens EN	5,5 m/s ²
Hoogte	139 mm
Kabellengte	4 m
Herstartblokkering	ja
Maximaal toerental	6900 - 8500 min ⁻¹

Gegevensblad

Wattage	2700 W
Artikelomschrijving producent	GWS 27-180 JR
Zachte aanloop	ja
Gereedschapsopname	M14
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Karton
Maximale schijf-Ø	180 mm
Breedte	310 mm
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Lengte	530 mm
Gewicht	6,1 kg
Producttype	Haakse slijper