



KOMET Reamax® TS houder DAH® Zero Cilinderschacht, kort, Voor ruimerkop- Ø D: 20-21,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239930 20-21,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Omschrijving

Uitvoering:

Houder is voorgespannen en op < 0,005 mm rondloop ingesteld. Voor rondloopnauwkeurigheden met een precisie van < 3 µm, langere gereedschapsstandtijden en een hogere proceszekerheid.

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	145 mm
Steeksleutel nr. 239901	SW5
Schactlengte L_s	50 mm
Afkoppellengte A	80 mm
Aantrekbouten nr. 239900	2
Bedieningsleutel nr. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Voor ruimerkop-Ø D	20 - 21,99 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Schachtuitvoering	kort
Inwendige koeling	ja

Producttype

Phillips-bit

Accessoires

Aantrekbout Type 2

239900 2

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW5

239901 SW5