

Garant GRIDLINE

Verticale kast met geperforeerde wand breedte 30G met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	942112 2000
GTIN	4069515001038
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kasten met geperforeerde wand, met uittrekbare binnenwanden en vleugeldeuren, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met vrijdragende verticale secties, met $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 25 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg.

Kast met verdeling in het midden, met $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 1,54 m².

Kleur:

Standaard romp en secties lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte accessoires zoals GARANT easyFix-haken en -houders vindt u in groep 95.

Er kunnen geen extra verticale secties met geperforeerde wanden worden ingebouwd.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Uitvoering	Verticale kast met gatenwand
Verticale sectie nuttige hoogte	1692 mm
Verticale sectie nuttige diepte	456 mm
Gewicht	116 kg
Diepte in G	20
Hoogte	2000 mm
Breedte in G	30
Breedte	750 mm
Verticale sectie draagvermogen	80 kg
Aantal legborden	5
Aantal verticale secties	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Verticale kast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/942112-2000>