

Garant GRIDLINE

Verticale kast met geperforeerde wand breedte 40G met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	942173 2000
GTIN	4069515001113
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kasten met geperforeerde wand, met uittrekbare binnenwanden en vleugeldeuren, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met vrijdragende verticale secties, met $\square$ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 25 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg.

Met enkele uittrekbeveiliging.

Levering:

3 x Aflegborden met opstaande randen nr. 942197 gr. 28; 4 x GARANT easyFix universele houders 45° nr. 955590 gr. 75; 4 x GARANT easyFix universele houders 90° nr. 955600 gr. 100x100.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Geschikte accessoires zoals GARANT easyFix-haken en -houders vindt u in groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Gewicht	186 kg
Diepte in G	28
Breedte in G	40
Verticale sectie nuttige hoogte	1692 mm
Breedte	1000 mm
Verticale sectie draagvermogen	80 kg
Diepte	700 mm
Uitvoering	Verticale kast met gatenwand
Verticale sectie nuttige diepte	656 mm
Aantal verticale secties	3
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Verticale kast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/942173-2000>