



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, Ø DC m7: 35,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236602 35,5
GTIN	4047109199927
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

#### Toepassing:

- In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Levering:

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

#### Opmerking:

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	180 mm

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 110408 38-...
Schacht lengte L <sub>s</sub>	68 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	35,5
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	206 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1