



KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht, lang, Voor ruimerkop-Ø D: 27-34,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Artikelklasse	27E

Omschrijving

T.b.v. :

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel.

Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A: 180 mm

Totale lengte L_{totaal} : 236 mm

Schachtlengte L_s : 56 mm

Schacht-Ø D_s h6: 25 mm

Aantrekbouten nr. 239900: 4

Steeksleutel nr. 239901: SW8

Technische beschrijving

Afkoppellengte A	180 mm
Aantrekbouten nr. 239900	4
Bedieningsleutel nr. 239902	SW3 (5Nm)
Totale lengte L_{totaal}	236 mm
Steeksleutel nr. 239901	SW8
Schachtlengte L_s	56 mm
Voor ruimerkop-Ø D	27 - 34,99 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm

Schachtuitvoering	lang
Inwendige koeling	ja
Producttype	Phillips-bit

Accessoires

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW8	239901 SW8
Aantrekbout Type 4	239900 4