


**KOMET Reamax® TS houder DAH® Zero Cilinderschacht, kort, Voor ruimerkop-
Ø D: 35-41,99mm**


Bestelgegevens

Bestelnummer	239930 35-41,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Omschrijving

Uitvoering:

Houder is voorgespannen en op < 0,005 mm rondloop ingesteld. Voor rondloopnauwkeurigheden met een precisie van < 3 µm, langere gereedschapsstandtijden en een hogere proceszekerheid.

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	56 mm
Voor ruimerkop-Ø D	35 - 41,99 mm
Steeksleutel nr. 239901	SW10
Totale lengte L _{totaal}	176 mm
Bedieningsleutel nr. 239902	SW3 (6Nm)
Aantrekbouten nr. 239900	5
Afkoppellengte A	120 mm
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Schachtuitvoering	kort
Inwendige koeling	ja

Producttype

Phillips-bit

Accessoires

Aantrekbout Type 5

239900 5

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW10

239901 SW10