



KOMET Reamax® TS houder DAH® Zero Cilinderschacht, lang, Voor ruimerkop-Ø D: 18-19,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239940 18-19,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Omschrijving

Uitvoering:

Houder is voorgespannen en op < 0,005 mm rondloop ingesteld. Voor rondloopnauwkeurigheden met een precisie van < 3 µm, langere gereedschapsstandtijden en een hogere proceszekerheid.

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningssleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A	140 mm
Schacht lengte L _s	50 mm
Bedieningssleutel nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Totale lengte L _{totaal}	205 mm
Aantrekbouten nr. 239900	1
Steeksleutel nr. 239901	SW5
Voor ruimerkop-Ø D	18 - 19,99 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Schachtuitvoering	lang
Inwendige koeling	ja

Producttype

Phillips-bit

Accessoires

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW5

239901 SW5

Aantrekbout Type 1

239900 1