

Ronde hijsstrop, oranje 10000 kg, Nuttige lengte: 4m**Bestelgegevens**

Bestelnummer	086285 4
GTIN	4049924501824
Artikelklasse	08Z

Omschrijving**Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

Nuttige lengte	4 m
Omtreklengte	8 m
Hijsstropbreedte	91 mm
Draaglast enkel direct WLL	10000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	8000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	20000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	14000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	10000 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

