

**CNMG 120404, Soort: SP0819****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Artikelklasse	28A

Omschrijving

CNMG 120404 SP0819 Soort: SP0819
 Spaanbreker: 4E
 Snijdiepte a_p : 1 - 5,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 120 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 150 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	4E
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 120 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	150 - 320 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 5,5 mm
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	S

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Soort	SP0819
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien