



CNMG 120412, Soort: CA4515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 CA4515 Soort: CA4515
 Spaanbreker: STD
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 7 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,7 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 360 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 7 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	STD
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	K

Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien