



Voordeelverpakking accu-boorschroefmachine



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0210 M18BLDDRC2
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metaal FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

Levering:

Elk inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu's, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).
3 × accu-boorschroefmachine nr. 070210 gr. M18BLDDRC2.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Artikelomschrijving producent	M18 BLDDRC-202C
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 15 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Motortype	Borstelloze motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Typisch gebruik	Strong
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximaal toerental 1e versnelling	$0 - 550 \text{ min}^{-1}$
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min^{-1}
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	52 mm
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	1,5 kg
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	Accu-boorschroefmachine

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG0210-M18BLDDRC2>