

Garant

Eco BMT-dwarsopname, BMT: 65



Bestelgegevens

Bestelnummer	319886 65
GTIN	4069515001465
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen. Geoptimaliseerde buitencontour. Schaal voor optimale instelling van het bewerkingsgereedschap. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibetels.

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindel machines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.

Voor in- en uitwendige koeling.

Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

- **Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.**
- **Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.**
- **Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.**
- **Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.**

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor vlakke en inwendige bewerking.

Binnen- en buitenbewerking in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.

Opmerking:

Andere BMT-houders met verschillende groottes en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Technische beschrijving

h_2	85 mm
x	60 mm
Geschikte machines	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b_2	70,5 mm
L_1	70 mm
L_2	73 mm
h_1	25 mm
Producttype	Beitelhouder