

**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	WQ
Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien