


CNMG 120408, Soort: SP0819

Bestelgegevens

Bestelnummer	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Artikelklasse	28A

Omschrijving

CNMG 120408 SP0819 Soort: SP0819
 Spaanbreker: 4E
 Snijdiepte a_p : 1 - 5,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 120 m/min
 Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 150 - 320 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	4E
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Neventoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 120 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 5,5 mm

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Soort	SP0819
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien