


CNMG 120416, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120416 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MS
 Snijdiepte a_p : 0,7 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,7 - 4 mm
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	MS

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien